



超強カタイプ

持続性抜群！

曇り止めメガネクリーナー



マスクいや～

イライラ！

イライラ！

イライラ！

こんな時、メガネが曇って
困っていませんか...？

- マスク着用時
- 寒暖差がある時
- 作業時のゴーグル
- 料理を作る時
- 熱いものを食べる時

使用方法

- 1 メガネの両面で息を吐きください。
- 2 クロスを使ってレンズの表面を拭いて下さい。
- 3 使用後は缶に入れて下さい。

眼鏡を拭くだけでイライラ解消！ 長時間持続！（12時間持続）

※使用頻度により時間は変わります。

QRコードで動画をチェック！



電気ポットによる
実験動画です。



型式：DH-AF03

入数：3枚入

クロスサイズ：15cm×15cm

材質：ポリエステル100% 缶 / アルミ

成分：水・アルコール・界面活性剤